

Bac à ultrasons EMMI 30HC - 3 litres - avec réglage de température

08/10/2025 04:47:34



Numéro d'article	116011
Prix HT	504,43 €
Prix TTC	610,36 €
Stock	sur commande

Description

Le nettoyage par ultrasons est un nettoyage de précision sans brossage, grattage ou rayure.

Le nettoyeur ultra-solaire EMMI 30HC a une fréquence ultrasonique de 45 kHz.

Le nettoyeur ultra-solaire EMMI 30HC possède une bonne puissance ultrasonique et un mode continu. Le nettoyeur ultra-solaire EMMI 30HC convient donc parfaitement au nettoyage difficile et intensif par ultrasons.

Les vibrations que le nettoyeur ultra-solaire EMMI 30HC provoque dans l'eau créent de nombreuses petites implosions qui détachent chaque morceau de saleté.

Le nettoyeur ultra-solaire EMMI 30HC dispose d'un contrôle simple pour contrôler la

durée, la température et l'intensité des vibrations. Le nettoyeur ultra-solaire EMMI 30HC convient à tous les instruments (ciseaux, pinces, têtes ou spéculums vaginaux), bijoux, lunettes, etc.....

Spécifications du nettoyeur ultra-solaire EMMI 30HC

- Capacité 3,0 litres, 220 volts
- Puissance ultrasonique 200 watts
- Système de vibration à large bande 3 PZT
- Fréquence 45 kHz, chauffage 300 Watt
- Avec thermostat réglable de 30 à 85 degrés
- Contrôle constant de la température
- Régulateur de puissance 50-75-100%.
- Contrôle de la puissance ultrasonique
- Conductivité ultrasonique analogique
- Dimensions intérieures: 240 x 135 x 100 mm
- Dimensions extérieures: 265 x 165 x 240 mm
- Dimensions intérieures du panier: 205 x 110 x 75 mm
- Maille panier: 5 x 5 mm
- Temps réglable de 1 à 60 minutes ou infini
- Entièrement en acier inoxydable 1.4301
- Indice de protection IP32
- Nettoyage silencieux
- Le générateur HF protège contre les surcharges
- Puissance constante