

# Heine Dermatoscope DELTAone édition standard (noir)

07/10/2025 23:59:42



<b>Numéro d'article</b>	120810
<b>Prix HT</b>	1047,55 €
<b>Prix TTC</b>	1267,54 €
<b>Stock</b>	sur commande

## Description

Heine dermatoscope DELTAone édition standard (noir) Le dermatoscope Heine DELTAone est synonyme d'imagerie optimale dans un design innovant.

## Une qualité d'image extrêmement nette

Avec le dermatoscope DELTAone de Heine, vous obtenez une image extrêmement nette grâce au nouveau système optique achromatique de Heine. Le LEDHQ assure une fidélité exceptionnelle des couleurs et une répartition uniforme de la lumière sur l'ensemble du champ de vision. Grâce à la polarisation, ce dermatoscope DELTAone innovant garantit

une imagerie précise et claire, sans reflets ni ombres gênants.

## DELTAone: petit d'extérieur, grand de l'intérieur

Bien que de petite taille, le DELTAone a un fort pouvoir de diagnostic avec un grand champ de vision de 21 millimètres. Combinez cela avec les couleurs réalistes du LEDHQ et une image extrêmement détaillée, et vous avez un dermatoscope de premier ordre entre les mains.

### Connectivité

Le DELTAone est facile à connecter à un téléphone portable grâce à un boîtier de montage optionnel. Le DELTAone est compatible avec la version 6 et plus de l'iPhone et les appareils Android. Pour certains appareils iPhone (à partir de la version 6), il existe un boîtier de montage correspondant. Si le boîtier de montage souhaité n'est pas disponible, on peut utiliser le connecteur SmartPhone universel en option. En connectant le dermatoscope à l'application HEINE DERM, vous pouvez créer des dossiers de patients, gérer et archiver des photos et enregistrer une documentation en série sur les progrès réalisés. L'application HEINE DERM est facile à installer et le logiciel est simple et intuitif à utiliser. [https://youtu.be/QPNjLHVA\\_3Q](https://youtu.be/QPNjLHVA_3Q)

### Caractéristiques

- Dimensions : 128 x 57 x 40 mm
- port micro USB
- durée de fonctionnement avec une consommation d'énergie minimale de 460 min et 80 min avec une consommation d'énergie maximale
- batterie Li-ion intégrée, temps de charge de 75 min.
- facile à nettoyer et à désinfecter avec des [lingettes désinfectantes](#)

# Afbeeldingen

---

