



<b>Numéro d'article</b>	104796
<b>Prix HT</b>	224,95 €
<b>Prix TTC</b>	272,19 €
<b>Stock</b>	Plus que 1 en stock

## Description

Ri-Focus LED lampe frontale, 6 volt avec piles lithium La lampe frontale LED Ri-focus de Riester offre un éclairage optimal pour la recherche à une distance de 40 cm. La lumière LED a une durée de vie d'environ 50 000 heures.

## Utiliser avec des piles au lithium

Cette lampe frontale a un compartiment à piles et une prise de charge intégrés. La lampe frontale peut être équipée de 2 piles au lithium (CR123A) ou 4 piles alcalines (AAA), rechargeables ou non. Il y a aussi un simple interrupteur marche / arrêt sur le compartiment des piles. Fonctionnement sur piles: environ 4 heures avec des piles au lithium. La lampe est livrée en standard sans chargeur, avec 2 piles au lithium non rechargeables.

## Lumière froide et très claire, blanche (6500 ° Kelvin)

La lampe frontale Ri-Focus a une focale réglable en continu d'environ 40-200 mm de diamètre (à une distance de travail de 40 cm). Le diagnostic est plus efficace grâce à la

LED blanche et puissante (140 lumens), durée de vie des LED jusqu'à 50 000 heures. La lampe frontale LED a un bandeau facile à nettoyer, qui est fourni avec une housse amovible et lavable.

## Caractéristiques:

- Un diagnostic plus efficace grâce à LED haute performance pouvant atteindre jusqu'à 100 000 Lux
- Bandeau sans fil avec compartiment de batterie intégré
- Particulièrement confortable avec bandeau équilibré et d'une seule main
- Charnière flexible pour une utilisation confortable d'une seule main du corps d'éclairage LED
- Version bandeau avec compartiment batterie intégré et prise de chargement intégrale (chargeur non-inclus), peut être équipé en option de 2 batteries au lithium de type CR 123 A.
- Le nettoyage du bandeau est rendu facile par rembourrage intérieur amovible et lavable.
- Bandeau très confortable, bien équilibré et réglable en continu.
- Interrupteur marche/arrêt au niveau du compartiment des piles.
- La prise destinée à recevoir le chargeur à connecteur est intégrée dans le compartiment des piles (chargeur non-inclus).
- Lampe LED à focale variable à une distance de 40 cm (15.7 in) environ Ø 40 mm - Ø 200 mm (Ø 1.6 in - Ø 7.9 in), réglable en continu.
- LED blanche avec 5.700 kelvin, CRI=93, 297 lumen.
- Environ 4 heures de fonctionnement avec des piles au lithium. La lampe est livrée avec 2 piles au lithium non rechargeables.
- Poids : 210 g (7.4 oz) sans les piles, 242 g (8.5 oz) avec les piles au lithium CR