



<b>Numéro d'article</b>	212028
<b>Prix HT</b>	84,13 €
<b>Prix TTC</b>	101,80 €
<b>Stock</b>	Plus que 1 en stock

## Description

Polar H10 sensor M-XXL Bluetooth & 5kHz coded *PRÉCISION* Grâce à ses électrodes améliorées, le Polar H10 est le capteur de fréquence cardiaque le plus fiable de l'histoire de Polar. *CONNECTIVITÉ* Le Polar H10 est compatible avec les principales applications d'entraînement physique, les équipements de gym et de nombreux autres appareils Bluetooth. *ACTUALISABLE* Le Polar H10 ne cesse d'être amélioré grâce aux mises à jour logicielles OTA. *COMPATIBLE AVEC LA NATATION* La transmission 5 kHz vous permet même de contrôler votre fréquence cardiaque dans l'eau. *MÉMOIRE INTÉGRÉE AVEC POLAR BEAT* Le Polar H10 intègre une mémoire qui enregistre les données de fréquence cardiaque de votre séance d'entraînement. Ces données peuvent être transférées vers Polar Beat, l'application gratuite de suivi de la condition physique et d'entraînement de Polar. *CONFORT* La nouvelle ceinture pectorale Polar Pro est confortable avec son tissu doux, ses picots antidérapants en silicone et sa boucle de sécurité.

## Extra Informatie

Compatibilité: Appareils mobiles iOS (iPhone 4S et version ultérieure) et Android (Android 4.3 ou version ultérieure) équipés de la technologie Bluetooth 4.0. Pour en savoir plus, cliquez [ici](#). Mises à jour: À l'aide d'un téléphone mobile équipé de l'application Polar Flow ou Polar Beat Taille du connecteur: 34 x 65 x 10 mm Poids Connecteur: 21 g, ceinture : 39 g Mémoire: Une séance d'entraînement Type de pile: CR 2025 Autonomie: 400 heures avec Bluetooth Low Energy et la transmission 5 kHz activées Étanchéité: 30 m (compatible avec la natation) Matériaux Connecteur: ABS, ABS + GF, PC, acier inoxydable. Ceinture : 38 % polyamide, 29 % polyuréthane, 20 % élasthanne, 13 % polyester, picots en silicone. Température de fonctionnement: -10 °C à +50 °C

# Afbeeldingen

---

