

# Riester Draadloze voorhoofdslamp - LED - Perfect afstelbaar en comfortabel

08/10/2025 00:24:31



|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 104796                       |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 224,95                     |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 272,19                     |
| <b>Voorraad</b>        | Nog slechts 1 op<br>voorraad |

## Omschrijving

Draadloze Ri-Focus LED voorhoofdslamp met lithium batterijen De ri-focus led-hoofdslamp van Riester biedt optimale belichting voor onderzoek op een afstand van 40 cm. Het led-lampje heeft een levensduur van circa 50.000 uur.

## Te gebruiken met met lithium batterijen

Deze voorhoofdslamp heeft een geïntegreerd batterijvak en oplaadcontact. De hoofdslamp kan uitgerust worden met 2 lithiumbatterijen (CR123A). Op het batterijvak bevindt zich ook een eenvoudige aan/uit schakelaar. Werking op batterijen: ca. 4 uur met lithiumbatterijen. De voorhoofdslamp wordt standaard geleverd zonder oplader, met 2 niet-oplaadbare lithium batterijen.

# Koud, zeer wit licht (6500 °Kelvin)

De Ri-Focus voorhoofdslamp heeft een traploos instelbare focus van circa 40-200 mm doorsnede (bij een werkafstand van 40 cm). Er is een efficiëntere diagnose dankzij het witte krachtige LED (140 lumen), levensduur van LED tot 50.000 uur. De led-hoofdlamp heeft een gemakkelijk te reinigen hoofdband, die is voorzien van een verwijderbare en wasbare bekleding.

## Eigenschappen:

- Bediening met één hand
  - Draadloze en gebalanceerde hoofdband met ingebouwd batterijcompartiment
- Efficiëntere diagnose dankzij witte krachtige LED (140 lumen)
  - Levensduur van LED tot 50.000 uur
  - Aanzienlijk minder energieverbruik en warmteontwikkeling
- Hoofdbandversie, met ingebouwd batterijvak en geïntegreerde oplaadaansluiting.
  - Hoofdband en de bandbekleding aan de binnenzijde zijn gemakkelijk te reinigen
  - Bijzonder comfortabel om te dragen met verstelbare hoofdband.
  - Aan / uit-schakelaar op batterijvak. Oplaadaansluiting geïntegreerd in batterijcompartiment (oplader niet inbegrepen).
- Focusbare LED-lamp op een afstand van ca. 40 cm / 15.75 inch Ø 40 mm / 1,57 inch - Ø 200 mm / 7,87 inch, traploos instelbaar.
  - Witte LED met 6.500 Kelvin.
- Werking op batterij: ca. 4 uur met lithiumbatterijen. Wordt geleverd met 2 niet-oplaadbare lithiumbatterijen.
- Gewicht: 210 g / 0,46 lb zonder batterijen, 242 g / 0,54 lb met CR 123 A lithiumbatterijen, 259 g .