



# Coagulator - Monopolair/bipolair - 120 Watt - Incl. toebehoren

07/10/2025 16:10:00



|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 115002                       |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 1.105,06                   |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 1.337,12                   |
| <b>Voorraad</b>        | Nog slechts 1 op<br>voorraad |

## Omschrijving

Monopolair snij- en coagulatietoestel - Digitaal regelbaar Het bedieningspaneel voorziet verschillende functies: pure cut (CUT), gecoaaguleerde cut (BLEND), oppervlakkige coagulatie (COAG FORCED), diepe coagulatie (COAG SOFT) en bipolaire coagulatie (BIPOLAR) via een adapter. De digitale weergave maakt de acties betrouwbaar en reproduceerbaar. De capaciteit om functies te veranderen en de stroomvoorziening via de elektrodehouder te regelen, maakt de operatie mogelijk zonder de aandacht van het operatieve veld af te leiden. Functies : Cut - Blend - Forced Coag - Soft Coag - (Bipolair mits adaptor) compleet geleverd met:

- voetpedaal
- elektrodenhandvat
- neutrale elektrode
- set van 10 elektroden

## Technische specificaties

• Minimaal vooraf selecteerbaar vermogen: 0 • Niveaustap: 1 • Maximaal uitgangsvermogen CUT (W): 120 250 Ohm • Maximaal uitgangsvermogen BLEND (W): 90 200 Ohm • Maximaal uitgangsvermogen COAG FORCED (W): 80 150 Ohm • Maximaal uitgangsvermogen COAG SOFT (W): 60 100 Ohm • Maximaal uitgangsvermogen BIPOLAR (W): 40 100 Ohm • Werkfrequentie: 600 kHz • Gewicht kg: 7 • Afmetingen LxHxD mm: 260 x 110 x 265 • Bedrijfsspanning (omschakelbaar) : 115 -230 • Netfrequentie (Hz): 50-60 • Zekeringen 230Vac (5x20) TIMED: 2 x 3,15A • Zekeringen 115Vac (5x20) TIMED: 2 x 6,3A • Elektrisch ingangsvermogen (VA): 300 • Elektrische ingangsstroom (230 Vac) (A): 1,3 • Elektrische ingangsstroom (115 Vac) (A): 2,6 • In vijf stappen instelbaar geluidsniveau (van 55 tot 75 dBA): JA • Zelfcontrole: JA • Waarschuwing uitgangsnauwkeurigheid vermogen: JA • Gesplitste of niet-gesplitste patiëntplaat toegestaan: JA • Opslag laatste werkende staat: JA • Elektrische klasse (EN60601 - 1): I CF • MDD 93/42/EEC klasse: II B • Patiëntcircuit: F