



Artikelnummer	110207
Prijs excl. BTW	€ 9,22
Prijs incl. BTW	€ 11,16
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Deze Kendall ECG-elektroden is voorzien van een sterk geleidende vaste gel met een sterke hechting om een goede signaalkwaliteit te garanderen.

Wat zijn ECG-elektroden

Elektrische activiteit die door het hart gaat, kan worden opgevangen door uitwendige elektroden. Het elektrocardiogram ook wel het ecg of ekg genoemd registreert deze activiteit via deze ECG-elektroden die op verschillende plaatsen op het lichaam zijn bevestigd. In totaal worden 12 afleidingen berekend met behulp van 10 elektrodes.

ECG-elektroden met sterk geleidende gel

Deze Kendall ECG-elektroden zijn voorzien van een sterk geleidende vaste gel met een sterke hechting om een goede signaalkwaliteit te garanderen. Dankzij het flexibele schuimrubberen dragermateriaal garandeert de elektrode gebruiksgemak en comfort tijdens het aanbrengen. De elektroden hebben een hoogwaardige zilver/

[zilberchloridesensor](#) en zijn gemaakt van een vloeistofdicht dragermateriaal. Het contactoppervlak is 34 mm rond. Deze elektrode heeft een totale afmeting van 57 x 34 mm.

Wat is een cardiogram?

ECG-elektroden worden gebruikt bij het maken van een elektrocardiogram. Op een [elektrocardiogram](#) zie je allemaal pieken en dalen. Dit zijn de verschillende fasen van een hartslag. Ze worden aangegeven met de letters P, Q, R, S en T.

- P-top: samentrekken van de boezems (de lijn wordt daarna weer vlak, omdat het elektrische signaal even wordt vastgehouden)
- QRS-complex: samentrekken van de hartkamers
- T-top: ontspannen van de hartspier
- Na de T-top begint het weer opnieuw voor de volgende hartslag

Kenmerken

- Op schuimrubberdrager - Ag/AgCl-sensor - Aansluiting met universele drukknop - 1-A afleidingsresultaten - Extra sterke, huidvriendelijke lijm - Ideaal voor spoedeisende geneeskunde - ECG-elektroden met vloeistof doorlatend PE-schuim Alle andere merken en modellen van ECG-elektroden vindt u [hier](#) terug.