



Artikelnummer	116011
Prijs excl. BTW	€ 504,43
Prijs incl. BTW	€ 610,36
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

Ultrasonische reiniging is een precisie-reiniging zonder borstelen, schrapen of krassen.

De ultra-sonne reiniger EMMI 30HC heeft een ultrasone frequentie van 45 kHz.

De ultra-sonne reiniger EMMI 30HC beschikt over een goed ultrasoon vermogen en een continuustand. Dit maakt de ultra-sonne reiniger EMMI 30HC geschikt voor lastige en intensieve ultrasone reiniging.

Door de trillingen die de ultra-sonne reiniger EMMI 30HC teweegbrengt in het water ontstaan tal van kleine implosies die elk stukje vuil losmaken.

De ultra-sonne reiniger EMMI 30HC heeft een eenvoudige bediening voor het regelen van de tijdsduur, de temperatuur en de intensiteit van de trillingen. De ultra-sonne reiniger EMMI 30HC is geschikt voor alle instrumenten (bv. scharen,

pincetten, kochers of vaginale specula), sieraden, brillen, enz...

Specificaties van de ultra-sonne reiniger EMMI 30HC

- Inhoud 3,0 liter, 220 Volt
- Ultrasone vermogen 200 watt
- 3 PZT Breedband Trilsysteem
- Frequentie 45 kHz, Verwarming 300 Watt
- Met regelbare thermostaat van 30-85 graden
- Constante temperatuurbeheersing
- Vermogenregelaar: 50-75-100%
- Ultrasonic Power Control
- Analoge Ultrasone Geleiding
- Inwendige maat 240 x 135 x 100 mm
- Uitwendige maat 265 x 165 x 240 mm
- Inwendige korfmaat: 205 x 110 x 75 mm
- Maaswijdte korf 5 x 5 mm
- Instelbare tijd 1 tot 60 minuten of oneindig
- Geheel uitgevoerd in RVS 1.4301
- Beschermingsklasse IP32
- Geruisloze reiniging
- HF Generator beschermt tegen overbelasting
- Constant vermogen